

KODAK PIXPRO AZ252

Digital Kamera



ASTRO ZOOM AZ252

Entdecken Sie die neue Kollektion der KODAK PIXPRO Digitalkameras und entdecken Sie die Welt der Kreativität direkt in Ihrem Umfeld. Die AZ252 ist die perfekte Bridge-Kamera um Ihre Liebe zur Photographie zu entdecken. Ausreichend Megapixel, 25X optisches Megazoom und einem weiteren Weitwinkelobjektiv als bei traditionellen Modellen. Diese Kamera könnte schnell Ihr neuer Freund werden. KODAK PIXPRO Digitalkameras – erzähle Deine Geschichte.

EIGENSCHAFTEN:

- 25-facher optischer Zoom
- 720p-HD-Video
- 16 MPI
- 24-mm-Weitwinkel
- Optischer Bildstabilisator
- 3-Zoll-LCD
- AA Alkalinatterie



Verfügbare Farben:

- Schwarz
- Rot
- weiße

Images are simulated.



ASTRO ZOOM AZ252

Digital Kamera

SPECIFICATIONS	AZ252
Effektive Bildsensorexpixel	16.15 Megapixel
Bildsensorexpixel gesamt	16.44 Megapixel [1/2.3" BSI CMOS]
Objektiv	
Brennweite	4.3 mm (Weitwinkel) – 107.5 mm (Tele)
[35mm-Filmäquivalent]	[24 mm (Weitwinkel) – 600 mm (Tele)]
F-Wert	F3.7 (Weitwinkel) – F6.2 (Tele)
Objektivkonstruktion	11 Gruppen, 12 Elemente
Optischer Zoom	25x
Fokusreichweite	Normal: (Weitwinkel) 60 cm – ∞, (Tele) 250 cm – ∞ Macro: 3 cm – ∞ (nur Weitwinkel)
Anti-Händeschütteln	Optischer Bildstabilisator
Digitalzoom	4-facher Digitalzoom (kombinierter Zoom: 100-fach)
Anzahl Aufnahmepixel	
Foto	(4:3) 16MP: 4608x3456, 10MP: 3648x2736, 5MP: 2592x1944, 3MP: 2048x1536, 0.3MP: 640x480, (3:2) 14MP: 4608x3072, (16:9) 12MP: 4608x2592, 2MP: 1920x1080
Film	1280x720(30/15fps), 640x480(30fps), 320x240(30fps)
Bildkomprimierung	Optimal, Fein, Normal
DCF, DPOF- (Ver. 1.1) Unterstützung	Ja
Dateiformat	
Foto	Exif 2.3(JPEG)
Film	Film format: MOV(H. 264). Audio: G.711 [Monaural]
Aufnahmemodi	Auto, P,S,A,M, Face Beautifier, Panorama, SCN, Film, CS, Landscape (Landschaft)
SCN Modi	ASCN, Sport, Strand, Sunset (Sonnenuntergang), Fireworks, Night Landscape (nächtl. Landschaft), Schnee, Snow (Schnee), Children (Kinder), Glas, Fotorahmen, Kameraschwenk, Kameraschwenk,Portrait, Fischauge, Party, Innen, Blatt, Museum, Landscape (Landschaft), Haustiere (Katze), Haustiere (Hund)
Erkennungsfunktionen	Gesicht, Lächeln, Blinzeln, Katze, Hund
Fotonachbesserung	Rote-Augen-Entfernung, Haut-Weichzeichnung, Strahlende Augen, Augenvergrößerung, HDR
Panorama	0° - 180°
LCD-Display	3.0 inch (230K Pixel)
ISO-Empfindlichkeit	Auto, ISO 80/100/200/400/800/1600/3200(4M)
AF Method	Single AF, Multi-AF (TTL 9-point), Objektverfolgung, Gesichtserkennung
Belichtungsmessmethode	Artificial Intelligence AE (AiAE), durchschnittl. Belichtung, Spot (auf Mittelpunkt fixiert), Face AE (Gesicht)
Belichtungssteuerungsmethode	Programm-AE (AE-Sperre verfügbar), Blendenpriorität-AE
Belichtungskorrektur	'+/- 2EV in 1/3 Schritten
Verschluss- Geschwindigkeit	'1/2000 – 30 Sekunden
Sequenzaufnahme	Ja
Wiedergabemodi	Einzelfoto , Index (9/16 Thumbnails) Diaschau, Datum , Zoom(. Ca. x2 - x8)
Weißabgleichsteuerung	Auto (AWB), Tageslicht, Bewölkt, Fluoreszenzlicht, Fluoreszenzlicht/CWF, Glühlampe, Manuell, Farbtemperatureinstellung (1900K – 10000K)
Blitz	
Blitzmethode	Pop-up (Manuell)
Blitzmodus	Auto, Red-Eye Reduction (Rote-Augen-Reduzierung), Fill Flash (Aufhellblitz), Slow Synchro (langsame Synchronisation), Red-Eye Reduction + Slow Synchro, erzwungender Blitz
Aufnahmebereich	(Weitwinkel) ca. 0,5 m – 7,1 m (ISO800); (Tele) ca. 1,2 m – 4,2 m (ISO800)
Aufnahmemedien	Interne Erinnerung: ca. 8MB SD/SDHC Karte (Bis zu 32GB Unterstützung) [MMC Karte unterstützt nicht]
Weitere Funktionen und Merkmale	PictBridge, ExifPrint-Unterstützung, Eye-Fi®, Unterstützung mehrerer Sprachen (28 Sprachen)
Anschlüsse	AV-OUT/USB 2.0 (Micro 5 pin USB), HDMI (Type D)
Stromversorgung	AA Alkalibatterie (x 4) AA NiMH-Batterie (x 4) (nicht beigelegt)
Aufnahmekapazität (Batterieleistung)	Ca. 280 Aufnahmen mit AA Alkalibatterie (basierend auf CIPA-Standards) Ca. 500 Aufnahmen mit AA NiMH-Batterie (basierend auf CIPA-Standards)
Betriebsumgebung	Temperatur:32° – 104°F / 0° – 40°C, Feuchtigkeit: 0 – 90%
Abmessungen (B x H x T)	Ca. 4,47 x 3,06 x 2,74 in / 113,6 x 77,7 x 69,7 (basierend auf CIPA-Standards)
Gewicht	Ca. 12,5 oz. / 336g (nur Hauptgerät)
Mitgeliefertes Zubehör	AA Alkalibatterie (x 4), USB-Kabel, Umhängeschlaufe, Objektivkappe, Schnellstartanleitung, Servicekarte, Garantiekarte

JK Imaging Ltd.

17239 So. Main Street, Gardena, CA 90248
(888) 978-0806

© 2018 JK Imaging, Ltd. Die Marke und die Handelsaufmachung von Kodak werden in Lizenz von Kodak verwendet.

Alle Informationen in diesem Dokument können ohne Ankündigung geändert werden. Dokumentennummer/Sequenz: U.DIS.0032.0819.de.07

Weitere Informationen zu KODAK PIXPRO-Digitalkameras:

Siehe: kodakpixpro.com

