HUAWEI MatePad T ®

DAS FEDERLEICHTE TABLET.





Leichtes Metallgehäuse



Lange Akkulaufzeit (12 Stunden Videowiedergabe)



Face ID Gesichtserkennung



Schlankes Design

Google Apps sowie bestimmte andere Apps sind nicht verfügbar

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN



199,7 mm



8,55 mm

121,1 mm

DISPLAY

Größe: 20,32 cm (8") Auflösung: 1280 x 800 px, 189 ppi Technologie: IPS Farbniveau: 16,7 Mio. Farben Seitenverhältnis: 16:10

PROZESSOR

MTK MT8768, 8 Core A53, 4 x 2.0 GHz + 4 x 1.5 GHz

BETRIEBSSYSTEM

Android™ 10.0, EMUI 10.0.1

SPEICHER Intern: 2 GB RAM + 16 GB ROM

Extern: microSD™-Karte bis zu 512 GB

Rückkamera: 5 MP, Autofokus, F2.2 Frontkamera: 2 MP, fester Fokus, F2.4

SENSOREN

Schwerkraft **AKKU**

Lithium-Polymer, 5100 mAh (typischer Wert), 4980 mAh (Nennwert) Stand-by-Zeit: ca. 600 Std. Videowiedergabe: ca. 12 Std. Surfen im Internet: ca. 12 Std. Ladezeit: ca. 4,9 Std. (5 V/1 A Ladegerät)

SIM

Nano-SIM (nur bei LTE-Version)

NETZE

LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B18/B19/B20/B26/B28 LTE TDD: B38/B40/B41 UMTS: B1/B2/B5/B6/B8/B19 GSM: B2/B3/B5/B8

Verbindungen

WIFI/WAPI: 802.11a/b/g/n/ac @2.4 GHz/5 GHz Standards: Bluetooth® 5.0 (kompatibel mit Bluetooth™ 4.0, Bluetooth™ 3.0, und Bluetooth™ 2.1+EDR)

Protokol: A2DP/AVCTP/AVDTP/AVRCP/HFP/HID/HOGP/HSP/OPP/PBAP NFC: Nein

USB-Anschluss: Micro-USB USB-Funktionen: Laden, OTG, Netzwerkfreigabe, MTP/PTP Kopfhöreranschluss: 3,5 mm

310 g

GEWICHT

HUAWEI MatePad T8

UMFANG

- Ladegerät Kabel
- SIM-Werkzeug Schnellstartanleitung
- Garantiekarte

LOGISTIK-INFO

HUAWEI MatePad T8 Kobe2-L09A 2+16GB Deepsea Blue

ARTIKELNR. EAN-CODE VERPACKUNG HUAWEI MatePad T8 Kobe2-W09A 2+16GB Deepsea Blue 53010YVE

53010YBG

6972453161246 6972453161208

209 x 128 x 43,5 mm Gewicht: 484,5 g

PRODUKT