

# HUAWEI MatePad T 8

## DAS FEDERLEICHTE TABLET.

DATENBLATT



 EXPLORE IT ON  
AppGallery



Leichtes  
Metallgehäuse



Lange Akkulaufzeit  
(12 Stunden  
Videowiedergabe)



Face ID  
Gesichtserkennung



Schlankes Design

# TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN



121,1 mm

199,7 mm

8,55 mm



## DISPLAY

Größe: 20,32 cm (8")  
Auflösung: 1280 x 800 px, 189 ppi  
Technologie: IPS  
Farbniveau: 16,7 Mio. Farben  
Seitenverhältnis: 16:10

## PROZESSOR

MTK MT8768, 8 Core A53, 4 x 2.0 GHz + 4 x 1.5 GHz

## BETRIEBSSYSTEM

Android™ 10.0, EMUI 10.0.1

## SPEICHER

Intern: 2 GB RAM + 16 GB ROM  
Extern: microSD™-Karte bis zu 512 GB

## KAMERA

Rückkamera: 5 MP, Autofokus, F2.2  
Frontkamera: 2 MP, fester Fokus, F2.4

## SENSOREN

Schwerkraft

## AKKU

Lithium-Polymer, 5100 mAh (typischer Wert), 4980 mAh (Nennwert)  
Stand-by-Zeit: ca. 600 Std.  
Videowiedergabe: ca. 12 Std.  
Surfen im Internet: ca. 12 Std.  
Ladezeit: ca. 4,9 Std. (5 V/1 A Ladegerät)

## SIM

Nano-SIM (nur bei LTE-Version)

## NETZE

LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B18/B19/B20/B26/B28  
LTE TDD: B38/B40/B41  
UMTS: B1/B2/B5/B6/B8/B19  
GSM: B2/B3/B5/B8

## Verbindungen

WIFI/WAPI: 802.11a/b/g/n/ac @2.4 GHz/5 GHz  
Standards: Bluetooth® 5.0 (kompatibel mit Bluetooth™ 4.0, Bluetooth™ 3.0, und Bluetooth™ 2.1+EDR)  
Protokol: A2DP/AVCTP/AVDTP/AVRCP/HFP/HID/HOGP/HSP/OPP/PBAP  
NFC: Nein  
USB-Anschluss: Micro-USB  
USB-Funktionen: Laden, OTG, Netzwerkkopplung, MTP/PTP  
Kopfhöreranschluss: 3,5 mm

## GEWICHT

310 g

## UMFANG

- HUAWEI MatePad T8
- Ladegerät
- Kabel
- SIM-Werkzeug
- Schnellstartanleitung
- Garantiekarte

## LOGISTIK-INFO

### PRODUKT

HUAWEI MatePad T8 Kobe2-W09A 2+16GB Deepsea Blue  
HUAWEI MatePad T8 Kobe2-L09A 2+16GB Deepsea Blue

### ARTIKELNR. EAN-CODE VERPACKUNG

53010YVE 6972453161246 Größe:  
53010YBG 6972453161208 209 x 128 x 43,5 mm  
Gewicht: 484,5 g