



Bestellzeichen: TPC 201610T
Artikelnummer: 5824006
Beschreibung: Gehäuse PC
Anmerkungen: transparenter Deckel (klar)

EAN Code: 6418074086655
E-Nummer:
Finland:

Besteht aus: Unterteil mit PUR Dichtung, Schrauben für Montageplatte/DIN-Schiene, Deckel mit Polyamid Deckelschrauben und Plastikscharnieren.

Beispiel

Abmessungen:	Länge	Breite	Höhe	Zubehör:
mm:	201	163	98	DH-3 Tragschiene TS 35
inch:	7.9	6.4	3.9	ARH 2320 Tragschiene TS 35
				FP 10674 Wandbefestigungsglaschen, 2 St. inkl. Schrauben
Materials:				Auswertung:
Material:	Polycarbonat			Schutzart (EN 60529): IP65
Unterteilfarbe:	RAL 7035			Schlagfestigkeit (EN 62262): IK07/IK08
Deckelschraubenmaterial	Polyamid			Elektrische Isolierung: Voll isoliert
Deckelfarbe:	RAL 7035			Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): 1
Deckelschraubenfarbe:	Grau			Brandklassifikation: UL 746C 5"
Dichtungsmaterial:	Polyurethan			Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960
				NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X, 12
Temperatur Bereich:				Zertifikate:
Temperatur °C (Kurzzeit):	-40 ... 120 °C			SGS Fimko
Temperatur °C (Dauergebrauch)	-40 ... 80 °C			
Temperatur °F (Kurzzeit):	-40 ... 250 °F			
Temperatur °F (Dauergebrauch):	-40 ... 175 °F			
Zubehör:				
MP 2016	Montageplatte			

