



**Bestellzeichen:** TPC 191209T  
**Artikelnummer:** 5824005  
**Beschreibung:** Gehäuse PC  
**Anmerkungen:** transparenter Deckel (klar)

**EAN Code:** 6418074048646  
**E-Nummer:**  
**Finland:**

Besteht aus: Unterteil mit PUR Dichtung, Schrauben für Montageplatte/DIN-Schiene, Deckel mit Polyamid Deckelschrauben und Plastikscharnieren.

Beispiel

Abmessungen:	Länge	Breite	Höhe	Zubehör:
mm:	187	122	90	MIV 10 DH-3 FP 10674
inch:	7.4	4.8	3.5	Tragschiene TS 35 Tragschiene TS 35 Wandbefestigungsglaschen, 2 St. inkl. Schrauben
Materials:				Auswertung:
<b>Material:</b>	Polycarbonat			Schutzart (EN 60529): IP65
<b>Unterteilfarbe:</b>	RAL 7035			Schlagfestigkeit (EN 62262): IK07/IK08
<b>Deckelschraubenmaterial</b>	Polyamid			Elektrische Isolierung: Voll isoliert
<b>Deckelfarbe:</b>	RAL 7035			Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): 1
<b>Deckelschraubenfarbe:</b>	Grau			Brandklassifikation: UL 746C 5"
<b>Dichtungsmaterial:</b>	Polyurethan			Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960
				NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X, 12
Temperatur Bereich:				Zertifikate:
<b>Temperatur °C (Kurzzeit):</b>	-40 ... 120 °C			SGS Fimko
<b>Temperatur °C (Dauergebrauch)</b>	-40 ... 80 °C			
<b>Temperatur °F (Kurzzeit):</b>	-40 ... 250 °F			
<b>Temperatur °F (Dauergebrauch):</b>	-40 ... 175 °F			
Zubehör:				
MP 1912	Montageplatte			

