

Elegantes Design und neueste Technik



Abbildung ähnlich

A+

Energieeffizienzklasse A+
Leistungsaufnahme Ein-Zustand: 19
Energieverbrauch jährlich* (kWh): 27



60 cm (24 Zoll)
1366x768 (HD-ready)
Schwarz

Mit einem eleganten Design und der neuesten Technik sind Sie schon jetzt bestens für die Zukunft des Fernsehens gerüstet. Erleben Sie Fernsehsendungen und Filme wie Sie diese noch nie zuvor erlebt haben.



Die HD-ready Auflösung ermöglicht ein detailliertes Bild mit unglaublicher Tiefe.



Die LED Hintergrundbeleuchtung ermöglicht die beste Bildqualität kombiniert mit einem sehr geringen Energieverbrauch.



Genießen Sie dank Dolby Audio™ authentisch klingende Dialoge.



Der USB Mediaplayer ermöglicht die Wiedergabe Ihrer Fotos, Videos und Musik von einem USB Gerät.



Der digitale HD-Triple Tuner ermöglicht den Empfang von Antennen-, Kabel- und Satellitenfernsehen.



DVB-T2/ HEVC (H.265) ermöglicht Ihnen den Empfang von mehr Fernsehprogrammen über Antenne als bisher – und das auch noch in HD-Qualität.

*Auf Grundlage eines täglichen vierstündigen Betriebs, an 365 Tagen

Bild	
Bildschirmdiagonale	60 cm (24 Zoll)
Auflösung	1366x768 (HD-ready)
Seitenverhältnis	16:9
Hintergrundbeleuchtung	LED
Betrachtungswinkel	176/176
Helligkeit (cd/m ²)	min 220
Dynamischer Kontrast	Ultra Contrast
Bildwiederholungsfrequenz	200 CMP
MEMC	-
WCG	-
HDR	-
Super Resolution + Micro Dimming	-

Anschlussmöglichkeiten	
Antenneneingang	1x RF / 1x F-Stecker
HDMI	2x
SCART	-
USB Anschlüsse	1x
Composite Video / Audio In	Ja
Komponenteneingang (YPbPr)	-
PC Eingang (D-Sub)	VGA (D-Sub)
PC-Audio	via Side AV
Digital Audio Out	Koaxial
Kopfhörerausgang	1x
Subwoofer out (passiv)	-
LAN	-

Empfang / Übertragung	
Digitaler Fernsehempfang (DVB)	-T2 / -C / -S2
Commoninterface Typ	1x CI+ Schacht

Ton	
Ausgangsleistung (RMS)	2x 2,5 Watt
Tonformate	Dual Stereo/Nicam
Dolby Digital Plus	Ja
Tonbearbeitung	Dolby Audio
Speaker Box	-
DTS	-
Integrierter Subwoofer	-

SmartTV	
Portal	-
Open Browser & HbbTV & DLNA	-
Prime Video, Netflix	-
Google Assistant	-
Alexa	-
Smartphone / Tablet App	-
Media Share 2.0	-

Energieverbrauch	
Energieeffizienzklasse	A+
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	19 Watt
Energieverbrauch in kWh/Jahr	27
Leistungsaufnahme Standby/Aus	< 0,5 Watt / -
Stromversorgung	AC220-240V 50Hz

Unterstützte Formate - MedienBrowser über USB	
Video: mpg / mpeg, dat, vob, mkv, mp4 / m4a / m4v, mov, flv, 3gp / 3gpp, avi, asf / wmv	
Audio: mp3, wma, wav	
Foto: jpg / jpeg, bmp, png	

Komfort / Ausstattung	
Bildverbesserung	Dig. Rauschreduktion
HD+	-
Gaming Modus	Ja
Shopmodus	Ja
Nahbedientasten	Ja
Mehrsprachige Menüführung (OSD)	Ja
Elektronische Programmzeitschrift (EPG)	Ja
Videotext	Top-/FasText
MediaPlayer	Ja
Sleep Timer	Ja
Kindersicherung	Ja
Einfacher Hotelmodus	Ja
Vorprogrammierte Senderliste (DVB-S2)	Ja
USB Cloning	Ja
PVR-Ready / Timeshift	-
Netzschalter	-
12V Anschluss	Ja
WLAN	-
Bluetooth (Audio)	-
HDMI CEC + ARC	Ja

Integrierter DVD-Player	
	-

Sonstiges:	
Technische Daten können sich ändern. Das Gerät verfügt über einen 12V Anschluss und einen Car Adapter.	

Abmessungen/ Logistikdaten	
Artikelnummer	2280737
EAN-Code	4024862115609
VESA*	M4 75x75
Gerätemaße* (BxHxT) / Gewicht	553x365x135/ 3,5kg
Gerätemaße *(BxHxT) / Gewicht ohne Fuß	553x334x63
Kartonmaße* (BxHxT) / Gewicht inkl. Gerät	625x460x110 /4,25kg
* in mm	

Lieferumfang/ Zubehör	
Fernbedienung / Batterien	1x / 2x AAA
12 V Car Adapter	Ja