

SENSOREN UND SENDER

paladin 686 410 rfs



Übersicht

- Tür- / Fensterkontakt
- Übermittlung der Zustandsänderung via Funk
- Batteriebetrieben (Batterielebensdauer ca. 12 Jahre)
- Bi-direktionale KNX-RF Kommunikation
- KNX-RF 1.R S-Mode
- Test-Modus für eine schnellere Statusabfrage
- Kompakte Abmessungen
- Aufputzmontage / Klebmontage
- Schutzart IP 20

Bestellnummern

■ **paladin**

686 410 rfs Tür-/ Fensterkontakt

SENSOREN UND SENDER

paladin 686 410 rfs

Technische Daten

Anschlussspannung	Batteriebetrieben 2 x 3 V CR2032 (inklusive)
Batterielebensdauer	ca. 12 Jahre
KNX Medium	KNX RF 1.R
Applikationssoftware	ETS5
Konfigurationsmodus	System-Mode (S-Mode)
Funk-Frequenz	868,3 MHz
Signalstärke	<10dB
Reichweite	Freies Feld: 100m Innenbereich ca. 30m
Zulässige Umgebungstemperatur	-10° C bis +70° C
Abmessungen	Sensor: 78 x 28 x 23 mm Magnet: 60 x 16 x 12 mm
Montage	Befestigung mit Klebestreifen oder Schrauben
Schutzart	IP 20

Rights to technical amendments reserved / Technische Änderungen vorbehalten
Droits de modifications techniques réservés / Suscettibile di errori e modifiche

