

Ladegerät ASC 55, 12-36 V, "AIR COOLED", EU (627044000)

Bestell-Nr. 627044000

EAN 4007430215833



Abbildung stellvertretend

- Das Universelle: ein Ladegerät für alle Schiebesitz-Akkupacks aller Voltklassen (12 - 36V)
- Patentierte „AIR COOLED“-Ladetechnologie für kurze Ladezeiten durch Kühlung des Akkupacks beim Ladevorgang
- Optimale Kommunikation zwischen Akkupack und Ladegerät für maximale Lebensdauer der Akkupacks
- 3 Jahre Garantie auf alle Metabo Akkupacks und Ladegeräte unabhängig von der Anzahl der Ladezyklen
- Viele Marken, ein Akku-System: Ladegerät zum Aufladen aller Akkupacks der CAS Marken:
www.cordless-alliance-system.com

Technische Werte

KENNWERTE

Akkuspannung	12 - 36 V
Netzspannung	220 - 240 V
Netzfrequenz	50 - 60 Hz
Max. Ladestrom	3 / 4 A
Ausgangsleistung	55 W
Ladezeit für 18 V/4,0 Ah	80 min
Ladezeit für 18 V/8,0 Ah	160 min
Gewicht	582 g