

HC 260 C - 2,2 WNB (0114026000) Hobelmaschine

Bestell-Nr. 0114026000
EAN 4003665431277



Abbildung stellvertretend



- Einfacher, werkzeugloser Umbau von Abricht- zu Dickenhobel
- Stabiles Getriebe für gleichmäßigen Werkstückvorschub
- Dickentisch aus massivem, abriebfestem Grauguss
- Bequemes Einstellen der Höhe durch Handkurbel
- Hobelmesser mit doppelter Schneide für höhere Standzeiten
- Fügeanschlag schwenkbar 90°-45°
- Leiser Induktionsmotor, wartungsfrei und robust
- Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung

Technische Werte

KENNWERTE

Abmessungen	1110 x 620 x 980 mm
Abrichtplatten L x B	1040 x 280 mm
Spanabnahme Abrichten	0 - 3 mm
Spanabnahme Dickenhobeln	0 - 3 mm
Material Abrichtplatten	Aluminiumguss
Material Dickentisch	Grauguss
Dickentisch L x B	400 x 260 mm

Durchlasshöhe/-breite	160 / 260 mm
Vorschubgeschwindigkeit	5 m/min
Durchmesser der Messerwelle	63 mm
Anzahl der Messer	2
Drehzahl der Messerwelle	6500 /min
Netzspannung	220 - 240 V
Nennaufnahmeleistung	2200 W
Abgabeleistung	1600 W
Gewicht	71 kg

GERÄUSCHEMISSION

Messunsicherheit K 3 dB(A)

Lieferumfang

- eingebaute Einwegwendehobelmesser
- kurzer, schwenkbarer Fügeanschlag
- Spanauswurfhaube
- Schiebestock
- Absaugstutzen
- Transporträder