



# Acer Enduro T1

(ET108-11A-88MN)



- Prozessor: MediaTek Quad-Core Cortex A73 (MT8385)
- Display: 8" Multi-Touch HD IPS Display
- Arbeitsspeicher: 4 GB LPDDR4 RAM
- Massenspeicher: 64 GB eMMC
- Grafikkarte: Onboard-Grafik
- Betriebssystem: Android™ 9.0





Acer ET108-11A-88MN

SPEZIFIKATIONEN



#### Bestellinformationen

Serie	Acer Enduro T1
Modellbezeichnung	ET108-11A
Artikelnummer	NR.ROMEG.001
EAN	4710180854800
Kurzbeschreibung	8" Multi-Touch HD IPS Display / MediaTek Quad-Core Cortex A73 (MT8385) / 4 GB LPDDR4 RAM / 64 GB eMMC / Onboard-Grafik / Android / Semi ruggedized / Schwarz

#### Betriebssystem

Betriebssystem	Android™ 9.0
----------------	--------------

#### Gehäuse

Gehäuse / Farbe	Semi ruggedized / Schwarz
Serviceklappe	-
Abmessungen	227,1 x 146,8 x 11 mm (B x T x H)
Gewicht	0,49 Kg
Passiv gekühlt (lüfterlos)	Ja

#### Display

Displaygröße	8 Zoll (20,32 cm)
Display-Typ	Multi-Touch HD Display mit IPS Technologie und LED-Backlight
Display-Auflösung in Pixel	1.280 x 800
Seitenverhältnis	16:10

#### Prozessor und Chipsatz

Prozessor	MediaTek Quad-Core Cortex A73 Prozessor (MT8385)
Taktfrequenz	2,0 GHz
Cache	-
Anzahl Prozessorkerne / Threads	8
Chipsatz	Integrated SOC

#### Speicher und Laufwerke

Arbeitsspeicher	4 GB LPDDR4 RAM
Arbeitsspeicherbelegung	1x 4 GB LPDDR4 RAM (onboard)
Maximaler Arbeitsspeicher	Onboard-Arbeitsspeicher (nicht austausch- oder aufrüstbar)
Massenspeicher	64 GB eMMC
Optisches Laufwerk	-

#### Grafikkarte

Grafikkarte	Onboard-Grafik
-------------	----------------

#### Verbindungen

LAN	-
Wireless LAN	802.11ac/a/b/g/n, 2,4 GHz & 5 GHz
Wireless WAN / SIM-Karte	- / -
Wireless Gigabit	-
Bluetooth	Bluetooth® 4.1
NFC	Ja

#### IO Anschlüsse

HDMI	-
VGA	-
Displayport	-
Thunderbolt	-
USB 3.2	-
USB 3.1	1x (Type-C)
USB 3.0	-
USB 2.0	-
Ethernet (RJ-45)	-
Kartenleser	MicroSD Kartenleser
Audio Anschluss	1x Kopfhörer-Anschluss
Docking Anschluss	-

#### Eingabe

Tastatur	Digital
Tastatur hintergrundbeleuchtet	-
Touchpad	-

**Sicherheit**

Fingerprintsensor	-
Kensington Schloss	-
Sicherheitssoftware	-

**Audio und Video**

Lautsprecher	Eingebauter Lautsprecher
Mikrofon	Eingebautes Mikrofon
Webcam	Hauptkamera: Full HD / Frontkamera: HD

**Akku und Netzteil**

Akku	Li-Ion Akku (1 Zelle / 4600 mAh / 17 Wh)
Akkulaufzeit	Bis zu 9 Stunden
Netzteil	45W AC-Netzteil (USB Type C Google PD Adapter)
Akku fest verbaut	Ja

**Besonderheiten**

Dedizierte Tasten, Militärstandard 810G, IP54

**Garantie**

Garantie	3 Jahre Einsende-/Rücksendeservice
----------	------------------------------------

**Logistik**

Menge pro Europalette	180
-----------------------	-----

**Zubehör und Service**

Enthaltenes Sonderzubehör	Handschlaufe
---------------------------	--------------

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Produkte, kann dieses Datenblatt auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. Die Verfügbarkeit kann von Region zu Region variieren. Acer haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen. Copyright 2020 Acer Computer GmbH, Deutschland. Alle Rechte vorbehalten. Acer und das Acer-Logo sind eingetragene Warenzeichen der Acer Incorporated. Microsoft und Windows sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation. Intel und Pentium sind eingetragene Warenzeichen der Intel Corporation. Alle sonstigen genannten oder anders erkennbaren Marken, eingetragenen Waren- und/oder Dienstleistungsmarken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers.