

Lenovo Tab M10 ZA50(ZA500116SE)

Lenovo Tab M10 ZA50 - Tablet - Android 9.0 (Pie) - 32 GB eMMC - 25.6 cm (10.1") IPS (1920 x 1200) - microSD-Steckplatz - 4G - Schieferschwarz



Das Lenovo Tab M10 ist ein beeindruckendes Tablet für die ganze Familie. Dank FHD-Display und zwei Lautsprechern an der Vorderseite bietet es hervorragendes Entertainment - und ist dennoch besonders flach und leicht.

Verkaufsgründe

Ein Blickfang
Flach und leicht
Beeindruckender Surround-Sound

Produktmerkmale

Ein Blickfang

Gönnen Sie Ihren Augen etwas ganz Besonderes. Das 25,65 cm (10,1") FHD-Display des Tab M10 überzeugt durch ein brillantes Bild - in intensiven Action-Szenen ebenso wie bei schönen Details in Familienfotos.

Flach und leicht

Das Tab liegt besonders angenehm in der Hand und passt problemlos in den Schulranzen oder Rucksack. Dieses Tablet kann überall mit hin genommen werden, ohne Ihre Tasche zu beschweren.

Beeindruckender Surround-Sound

Tauchen Sie ein in den kräftigen Sound beim Abspielen von Musik, Filmen und Videos. Die zwei Lautsprecher an der Vorderseite und Dolby Atmos liefern auch unterwegs ein eindrucksvolles cineastisches Erlebnis.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Lenovo Tab M10 ZA50 - Tablet - Android 9.0 (Pie) - 32 GB - 25.6 cm (10.1") - 4G
Produkttyp	Tablet
Betriebssystem	Android 9.0 (Pie)
Display	25.6 cm (10.1") IPS TFT - LED-Hintergrundbeleuchtung - 1920 x 1200 - Multi-Touch
Prozessor	Qualcomm Snapdragon 450 (8 Kerne) - 64-Bit
Prozessor-Taktfrequenz	1.8 GHz
Speicherkapazität	32 GB eMMC
RAM	2 GB
Unterstützte Flash-Speicherkarten	microSD
Mobilfunktechnologie	4G
Mobilfunkprotokolle	UMTS, FDD LTE, TDD LTE
Wireless Connectivity	802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2
Hintere Kamera	8 Megapixel
Vordere Kamera	5 Megapixel
Navigationssystem	A-GPS/GPS/GLONASS
Radio-Tuner-Typ	UKW-Radio
Akkubetriebszeit	Bis zu 9 Stunden
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	24.21 cm x 0.81 cm x 16.7 cm
Gewicht	520 g

Farbe	Schieferschwarz
Lokalisierung	Schweden
Herstellergarantie	2 Jahre Garantie

Erweiterte Spezifikationen

Allgemein

Produkttyp	Tablet
Betriebssystem	Android 9.0 (Pie)

Display

Typ	25.6 cm (10.1") IPS TFT - LED-Hintergrundbeleuchtung
Auflösung	1920 x 1200
Touchscreen	Multi-Touch
Helligkeit	320 cd/m ²
Merkmale	70% Farbskala, 10-Punkt-Multi-Touch, kapazitiver Touchscreen, Wi-Fi Display

Prozessor

Prozessor	Qualcomm Snapdragon 450
Prozessor-Taktfrequenz	1.8 GHz
Anz. der Kerne	8 Kerne
64-Bit-Computing	Ja

Speicher

Speicherkapazität	32 GB eMMC
RAM	2 GB - LPDDR3 SDRAM
Unterstützte Flash-Speicherkarten	microSD
Max. unterstützte Kapazität	256 GB

Kommunikationsformen

Mobilfunktechnologie	4G
Mobilfunkprotokolle	UMTS, FDD LTE, TDD LTE
Wireless Connectivity	802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	Wi-Fi Direct

Hintere Kamera

Sensorauflösung	8 Megapixel
-----------------	-------------

Vordere Kamera

Sensorauflösung	5 Megapixel
-----------------	-------------

Navigationssystem

Receiver	A-GPS/GPS/GLONASS
----------	-------------------

Multimedia

Grafik	Qualcomm ADRENO 506
Radio-Tuner-Typ	UKW-Radio
Audio	Mikrofon, Stereolautsprecher

Software

Vorinstallierte Software	Clock, Contacts, File Manager, Recorder, Launcher, Camera, Skype, Gmail, Google Music, Google Calendar, Netflix, Weather, FM Radio, Google Chrome, Google Docs, Settings, Microsoft Outlook, Notification Center, Google Photo, Google Sheets, Lenovo User Experience, Lenovo Framework, Lenovo Account, Out-of-box experience (OOBE), Google Files Go, Google Slides
--------------------------	---

Erweiterung und Konnektivität

Erweiterung Steckplatz	1 x microSD 1 x Nano-SIM-Karte
Schnittstellen	1 x Micro-USB 1 x Headset-Mini-Buchse (3,5 mm) 1 x POGO-Pin

Batterie

Technologie	Lithium-Ionen
Kapazität	7000 mAh
Betriebszeit	Bis zu 9 Stunden
Standby-Zeit	504 Std.
Laufzeitdetails	Video-Wiedergabe: bis zu 9 Stunde(n) Internetsurfen: bis zu 7 Stunde(n)
Ladezeit	3.5 Stunden

Verschiedenes

Farbe	Schieferschwarz
Gehäusematerial	Kunststoff
Sensoren	Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, G-Sensor
Leistungsmerkmale	Dolby Atmos
Vibrationsalarm	Ja
Zubehör im Lieferumfang	Netzteil
Kennzeichnung	RoHS
Lokalisierung	Schweden

Abmessungen und Gewicht

Breite	24.21 cm
Tiefe	0.81 cm
Höhe	16.7 cm
Gewicht	520 g

Herstellergarantie

Service & Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre - Pick-Up & Return Begrenzte Garantie - Batterie - 1 Jahr
-------------------	---

Was befindet sich im Paket

Lenovo Tab M10 ZA50
Netzteil

* Für Fehler im Datenblatt übernimmt Tech Data keine Haftung