




ANSMANN Li-Ion Akku 18650 3400 mAh mit USB Typ-C Ladebuchse

18650 Lithium-Ionen Akku – 3,6 V / Typ 3400 (min. 3250 mAh) / 12,24 Wh – geschützter Akku aufgrund Sicherheitsbeschaltung

Features

- Hochwertige ANSMANN Lithium Batterie 18650 mit Safety Board und integrierter USB Typ-C Ladebuchse. Der Ladestrom wird intern auf max. 1A begrenzt.
- Einfaches Aufladen des Akkus durch ein handelsübliches USB Typ-C Ladekabel möglich. Als Stromversorgung kann u.a. ein PC, eine Powerbank oder ein USB-Netzteil (5V) verwendet werden. Alternativ kann der Akku auch mit einem Lithium-Ladegerät (max. 1,7A Ladestrom) aufgeladen werden.
- Am Pluspol des Akkus befindet sich eine Ladestands-LED. Während des Ladevorgangs leuchtet diese rot, wenn der Akku vollgeladen ist schaltet diese auf grün um
- Ideal geeignet für den Einsatz in modernen LED-Taschenlampen, Stirnlampen, Laser-Stifte, etc.
- Integrierte Schutzbeschaltung schützt vor Überladung, Überlast, Kurzschluss und Tiefentladung
- Sehr geringe Selbstentladung sowie hohe Energieeffizienz
- Hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis
- 2 Jahre Garantie



Micro-USB Eingang



Bis zu 2000 Ladezyklen



Frostbeständig



Geringe Selbstentladung



Sofort einsatzbereit



Artikelnummer: 1307-0003
 Lieferumfang: 1 × 18650 Li-Ion Akku 3400 mAh
 Zolltarifnummer: 85076000900
 Verpackungseinheit: 10 Stück (193 × 102 × 97 mm)



Spezifikationen

Nominal-Spannung	3,6 V
Zellengröße	18650
Zellenchemie	Lithium-Ionen
Nominal-Kapazität	3400 mAh
Minimal-Kapazität	3250 mAh
Anzahl Zellen in Verpackung	1
Schnellladefähig	Ja
Ladezyklen	2000
Buchse	USB Typ-C
Energie	12,24 Wh
geeignet für	LED-Taschenlampen, Stirnlampen, Laser-Stifte, etc.
Farbe	silber
Verpackung	Blister