

Drehmomentschlüssel electric 3/8" für Steckschlüssel, variabel einstellbare Drehmomentbegrenzung

- **Erfüllt Ihre Ansprüche** Variabel einstellbares Drehmoment deckt großen Anwendungsbereich ab.
- **Steigert Ihre Effizienz** Das richtige Drehmoment schützt Sie vor Materialbeschädigungen und Nacharbeit.
- **Senkt Ihre Kosten** Das richtige Drehmoment schützt Sie vor Gewährleistungsansprüchen.
- **Bietet Ihnen vollen Schutz** Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC.



NEU!

Artikel-Nr.	Bestell-Nr.	Beschreibung	EAN Code	VPE	Gewicht	Bruttopreis 2020	Produkt-/Rabattgruppe
246267	44163	3/8" für Steckschlüssel, variabel einstellbare Drehmomentbegrenzung	4010995441630	1,0	527,00 g	450,00 €	Drehmoment

Für jede Anwendung das richtige Drehmoment.



- › Drehmomentbereich: **5 - 25 Nm**. Um das passende Drehmoment einzustellen, ziehen Sie das Ende des Griffs nach unten und stellen Sie am Rad den gewünschten Drehmomentwert ein.
- › Empfehlung zur **Kalibrierung** gemäß Norm EN ISO 6789 nach 5.000 Auslösungen oder 1 Jahr nach Nutzungsbeginn.
- › **Der Rechts-/ Linkslauf** kann am Kopf der Ratsche eingestellt werden.

