

Joy-IT Intel i7-10700K Barebone PC



Technische Daten:

Gehäuse	19" Server Gehäuse 4HE
Netzteil	650 Watt 80 Plus
Mainboard	Gigabyte GA-Z490 UD
Steckplätze	2* PCIe x16 , 3* PCIe x1
Chipsatz	Intel® Z490 Express Chipset
Prozessor	Intel Core i7 10700K
Prozessor Turbotakt	8x 5.10 GHz , Sockel 1200 (H5)
Hauptspeicher	ohne
Festplatte	ohne
Laufwerk	24xDVD-RW+R/-R
Grafik (on Chip)	integrierte Intel® UHD Graphics 630
Netzwerkkarte	1x 10/100/1000 Mbit
Sound	5.1 Kanal HD Audio
Anschlüsse Front abschließbar	2x USB 2.0, 1x HD Audio Port
Anschlüsse Hinten	1x PS2, 1x HDMI
	1x RJ45, 1 x Audio, 6x USB 3.2, 2 x USB 2.0

Kontaktdaten

service@joy-it.net // Telefon: 02845-936036 // www.joy-it.net

Artikel-Nummer

Betriebssystem

ohne

Maße (H x B x T)

177 x 483 x 450 mm

24 Monate Pickup Reparaturservice