

BRUMBERG

LED-Einbaudownlightset BB17, schaltbar

Artikel-Nr. 38370153





LED-Einbaudownlightset BB17, schaltbar, nickel matt. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Set inkl. Konverter für 230 V-Netzspannung, schaltbar, Maße Konverter: L 68 x B 35 x H 21 mm . Fassung: ohne, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Stahl / Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 3W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 260lm, Farbtemperatur: 3000K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 60°, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: schaltbar.

Artikel-Nr.	**38370153**
Stand:	15.02.2021 23:27

Lichtfarbe	3000
Farbe	nickel
Abstrahlwinkel	60 °
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	1 Stk
Material	Stahl / Kunststoff
Leistung	3 W
Leuchtmittel	LED
Lieferung	inkl. 900 mm Verbindungsleitung zwischen Konverter und Leuchte
Farbwiedergabe	CRI > 80

Art der Dimmung	schaltbar
Außendurchmesser	72 mm
Einbaudurchmesser	56 mm
Einbautiefe	14 mm
Spannung	230V AC 50Hz
Lichtstrom	260 lm
Schutzart	IP20
Schutzklasse	II
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Schaltungsart sekundärseitig	Parallelschaltung

Alle technischen Daten wie Lichttechnische-, Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und sind sorgfältig erstellt. Die mögliche Toleranz der Farbtemperatur beträgt +/- 150K. Die Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.Die Werte gelten, wenn nicht anders beschrieben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Preisangaben verstehen sich als (UVP) in Euro ohne MwSt. Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/.