

Netzgerät
NG 402-03
200033590-00



Produktbeschreibung

Netzgerät für die 6+n Technik sowie für das Postverstärkergerät PVG 402-...

Technische Daten

Betriebsspannung:	230 V AC, +/-10 %, 50/60 Hz
Betriebsstrom:	200 mA
Ausgangsspannung:	8,3 V DC geregelt, 12 V AC
Ausgangsstrom:	2 A AC, 0,4 A DC
Absicherung:	Primär Si1 T 200 mA L
Schutzart:	IP 20
Umgebungstemperatur:	0 °C bis +40 °C
Teilungseinheit (TE):	6
Abmessungen (mm) B x H x T:	107 x 89 x 60

Artikelinformationen

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe/Material	KG Artikel-Nr.
NG 402-03	Netzgerät	Schwarz	A 200033590-00

Ersatzteile

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe/Material	KG	Artikel-Nr.
NG 402/602-...	Sicherungshalter	Sonstiges	E	210005106-00
T 0,2 A/250 V	Feinsicherung 5 x 20 mm	Sonstiges	E	210007481-00
T 0,2 A/250 V	Feinsicherung 5 x 20 mm	Sonstiges	E	200004871-00
T 0,63 A/250 V	Feinsicherung 5 x 20 mm	Sonstiges	E	210007482-00



Netzgerät
NG 402-03

200033590

Seite 2

Zeichnungen / Montage





Netzgerät
NG 402-03
200033590
Seite 3

Weitere Dokumente

NG 402-03 Netzgerät	Produktinformation	832 kB	herunterladen
Tür- und Haustelefonie Teil 1, Ausgabe A Planung und Installation 6+n	Planungshandbuch	4,4 MB	herunterladen
Tür- und Haustelefonie Teil 2, Ausgabe A Erläuterung zur Planung und Installation 6+n	Planungshandbuch	4,7 MB	herunterladen
NG 402-... Netzgerät	Konformitätserklärung	617 kB	herunterladen