

Türöffner  
TÖ 618-0 E  
200012258-00



## Produktbeschreibung

Einsteck-Türöffner mit Flachschießblech, Hammerschlag grau lackiert, für DIN rechts oder DIN links verwendbar. Mechanische Entriegelung durch Kipphebel möglich.

Geeignet für schwere Haus- und Zimmertüren, Schließblech vorgelocht, Öffner symmetrisch aufgebaut. Schlossfallen und Walzenjustierung nach dem Einbau möglich. Die Öffnerfalle ist in oval gefrästen Schraubenlöchern bis zu 4 mm waagrecht verstellbar.

## Technische Daten

Betriebsspannung:	12 V AC
Betriebsstrom:	max. 400 mA
Spulenwiderstand:	ca. 20 Ohm

## Artikelinformationen

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe/Material	KG Artikel-Nr.
TÖ 618-0 E	Türöffner	Sonstiges	C 200012258-00

Türöffner  
TÖ 618-0 E  
200012258  
Seite 2



## Zeichnungen / Montage

