
BRUMBERG

LED-Lichtpunkt, IP44
Artikel-Nr. 12079023





LED-Lichtpunkt, IP44, chrom, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Fassung: Plug&Play, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Edelstahl / Aluminium / Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP44*, Schutzklasse: (EN 61140) III, Strom: 350 mA, Leistung: 3,3W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 160lm, Farbtemperatur: 3000K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 32°, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, ohne Betriebsgerät. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Artikel-Nr.	**12079023**
Stand:	14.02.2021 11:58

Lichtfarbe	3000
Farbe	chrom
Abstrahlwinkel	32 °
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	1 Stk
Material	Edelstahl / Aluminium / Kunststoff
Ausführung	Plug&Play
Leistung	3,3 W
Leuchtmittel	LED
Farbwiedergabe	CRI > 80

Außendurchmesser	50 mm
Einbaudurchmesser	38 mm
Einbautiefe	35 mm
Strom	350 mA
Lichtstrom	160 lm
Schutzart	IP44*
Schutzklasse	III
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Schaltungsart sekundärseitig	Reihenschaltung

Alle technischen Daten wie Lichttechnische-, Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und sind sorgfältig erstellt. Die mögliche Toleranz der Farbtemperatur beträgt +/- 150K. Die Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.Die Werte gelten, wenn nicht anders beschrieben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Preisangaben verstehen sich als (UVP) in Euro ohne MwSt. Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/.