



LED-Spot  
LEDS 600-0 SM  
200036617-00

## Produktbeschreibung

LED-Spot zum Akzentuieren und Hervorheben von Konturen oder Hausnummern mit energiesparender LED als Leuchtmittel.

## Technische Daten

Betriebsspannung:	12 V AC oder 20–30 V DC
Betriebsstrom:	max. 500 mA oder max. 150 mA
Farbtemperatur:	6000 K
Lichtstärke:	5134 cd/klm
Lichtstrom:	28 lm
Schutzart:	IP 54
Umgebungstemperatur:	–20 °C bis +55 °C
Abmessungen (mm) B x H x T:	99 x 99 x 62

## Artikelinformationen

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe/Material	KG	Artikel-Nr.
LEDS 600-0 SM	LED-Spot	Silber-Metallic	D	200036617-00

## Zubehör

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe/Material	KG	Artikel-Nr.
Vario 611 SM	Lackstift	Silber-Metallic	0	210007117-00

## Ersatzteile

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe/Material	KG	Artikel-Nr.
LEDS 600-...	Klemmblock	Schwarz	E	210007572-00

LED-Spot  
LEDS 600-0 SM

200036617

Seite 2



---

## Zeichnungen / Montage

---





LED-Spot  
LEDS 600-0 SM

200036617

Seite 3

---

## Weitere Dokumente

---

LEDS 600-... LED-Spot

Konformitätserklärung

66,1 kB

[herunterladen](#)