


LED-Wandeinbauleuchte
Artikel-Nr. 10140203



LED-Wandeinbauleuchte, edelstahl, quadratisch. Einbaumontage, Wandmontage. 10140203: inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, schaltbar, und Hohlwand-Montagedose Ø 68 mm / Einbautiefe: 65 mm. Fassung: ohne, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Wandmontage, Material: Edelstahl / Acryl / Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 1,2W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 40lm, Farbtemperatur: 3000K, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: schaltbar. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Artikel-Nr.	10140203
Stand:	14.02.2021 21:16

Energieeffizienzklasse	A++ bis A
Lichtfarbe	3000
Lichtstrom	40 lm
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	1 Stk
Material	Edelstahl / Acryl / Kunststoff
Leistung	1,2 W
Leuchtmittel	LED
Farbwiedergabe	CRI > 80
Art der Dimmung	schaltbar
Einbaudurchmesser	68 mm

Einbautiefe	65 mm
Spannung	230V AC 50Hz
Schaltungsart sekundärseitig	Parallelschaltung
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Spannungsart	AC
Breite	85 mm
Höhe	85 mm
Maße	B x H: 85 x 85 mm

Alle technischen Daten wie Lichttechnische-, Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und sind sorgfältig erstellt. Die mögliche Toleranz der Farbtemperatur beträgt +/- 150K. Die Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.Die Werte gelten, wenn nicht anders beschrieben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Preisangaben verstehen sich als (UVP) in Euro ohne MwSt. Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/.