



Produktbeschreibung

Automatischer Mehrfachschalter, Aufputz, für max. 2 Telefone und ein Zusatzgerät, perlweiß (ähnlich RAL 1013)

- für zwei Telefone und ein Zusatzgerät
- NFF-codiert
- 3x6-polig
- 7 Schraubkontakte
- Anschaltung von Fernschalt- und Stömeldegeräten oder Anrufbeantworter
- für IWV- oder MFV-Wahlverfahren
- Signalisierung an allen Geräten
- priorisierte Annahme (erstes Abheben)
- N-Buchse vorrangig
- Gesprächsweitergabe durch Abheben/Auflegen
- Speisung über das TK-Netz (2-Draht)
- geeignet für Telefone mit W-Ader
- max. 4 rufaktive Geräte
- Gehäuseteile aus ABS
- Schutzart IP20 gem. EN60529

Merkmale

Allgemein	
Ausführung	Buchse
Herstellland	DE
GTIN (EAN)	4043921047484
Montagearten	
Aufputz	Ja
Maße/Gewichte ohne Verpackung	
Nettogewicht Stück kg	0,066
Zertifizierungen	
WEEE	Ja
CE	Ja
RoHS konform	Ja
Logistikinformationen	
Verpackung	Schachtel
VPE Menge	1
VPE Gewicht kg	0,081
VPE Abmessung Breite mm	103
VPE Abmessung Höhe mm	88
VPE Abmessung Tiefe mm	34

Referenzen	
Ähnlicher Artikel	16010119
Zubehörartikel	221012

