

Hochvoltfassung GU10

Artikel-Nr. 5355



Hochvoltfassung GU10, grau. Hochvoltfassung GU10 QPAR51 (Leuchtenhalbteil) mit Zuleitung.
 Ohne Zugentlastung.*. Fassung: GU10, Material: Kunststoff / Keramik, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse:
 (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Art der Dimmung: sonstige, .

Artikel-Nr.	5355
Preis	5,10 €
Stand:	18.03.2020 00:20

Farbe	grau
Material	Kunststoff / Keramik
Ausführung	GU10
Art der Dimmung	sonstige

Spannung	230V AC 50Hz
Schutzart	IP20
Schutzklasse	II
Schaltungsart sekundärseitig	Parallelschaltung