


Einbaustrahler

Artikel-Nr. 0065.08

Einbaustrahler, schwarz, quadratisch. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Nicht kompatibel zu den LED-Modulen 18498002, 12823003, 12843004 und 18438002. Fassung: GX5,3, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Spannung: 12V, Leistung: max. 50W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Verstellbarkeit: schwenkbar, ohne Betriebsgerät, Art der Dimmung: sonstige.

Artikel-Nr.	0065.08
Stand:	14.02.2021 19:14

Farbe	schwarz
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	1 Stk
Art der Dimmung	sonstige
Breite	82 mm
Bügel	5366
Einbaudurchmesser	68 mm
Einbautiefe	55 mm
Material	Aluminium
Ausführung	GX5,3
Leistung	max. 50 W

Spannung	12V
Leuchtmittel	Für NV-Halogenlampe
Länge	82 mm
Schaltungsart sekundärseitig	Parallelschaltung
Schutzart	IP20
Schutzklasse	III
Schwenkwinkel	25 °
Spannungsart	AC/DC
Sprengring	ohne Sprengring
Verstellbarkeit	schwenkbar