



LED-Spot
LEDS 600-0 DG
200038909-00

Produktbeschreibung

LED-Spot zum Akzentuieren und Hervorheben von Konturen oder Hausnummern mit energiesparender LED als Leuchtmittel.

Technische Daten

Betriebsspannung:	12 V AC oder 20–30 V DC
Betriebsstrom:	max. 500 mA oder max. 150 mA
Schutzart:	IP 54
Umgebungstemperatur:	–20 °C bis +55 °C
Aufbauhöhe (mm):	36
Abmessungen (mm) B x H x T:	99 x 99 x 62

Artikelinformationen

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe/Material	KG	Artikel-Nr.
LEDS 600-0 DG	LED-Spot	Dunkelgrau-Glimmer	D	200038909-00

Zubehör

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe/Material	KG	Artikel-Nr.
Vario 611 DG	Lackstift	Dunkelgrau-Glimmer	0	210007123-00

Ersatzteile

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe/Material	KG	Artikel-Nr.
LEDS 600-...	Klemmblock	Schwarz	E	210007572-00

LED-Spot
LEDS 600-0 DG

200038909

Seite 2



Zeichnungen / Montage





LED-Spot
LEDS 600-0 DG

200038909

Seite 3

Weitere Dokumente

LEDS 600-... LED-Spot

Konformitätserklärung

66,1 kB

[herunterladen](#)