

Netzgerät  
NG 602-01 DE  
200033585-00



## Produktbeschreibung

Netzgerät im Schalttafelgehäuse für die 1+n Technik, sowie zur Versorgung von Zusatzkomponenten. Inklusive Funktions-LEDs.

## Technische Daten

Betriebsspannung:	230 V AC, +/-10 %, 50/60 Hz
Betriebsstrom:	200 mA
Ausgangsspannung:	23,3 V DC, 12 V AC
Ausgangsstrom:	0,3 A DC, 1,6 A AC
Absicherung:	Primär Si1 T 200 mA L
Schutzart:	IP 20
Umgebungstemperatur:	0 °C bis +40 °C
Teilungseinheit (TE):	6
Abmessungen (mm) B x H x T:	107 x 89 x 60

## Artikelinformationen

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe/Material	KG Artikel-Nr.
NG 602-01 DE	Netzgerät	Schwarz	A 200033585-00

## Ersatzteile

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe/Material	KG	Artikel-Nr.
NG 402/602-...	Sicherungshalter	Sonstiges	E	210005106-00
T 0,2 A/250 V	Feinsicherung 5 x 20 mm	Sonstiges	E	210007481-00
T 0,2 A/250 V	Feinsicherung 5 x 20 mm	Sonstiges	E	200004871-00

Netzgerät  
NG 602-01 DE

200033585

Seite 2



## Zeichnungen / Montage





Netzgerät  
NG 602-01 DE

200033585

Seite 3

---

## Weitere Dokumente

---

NG 602-01, NG 602-1 Netzgerät

Produktinformation

811 kB

[herunterladen](#)

NG 602-... Netzgerät

Konformitätserklärung

2,4 MB

[herunterladen](#)