

Haustelefon Analog
HTA 811-0 A/W
200044627-00



Produktbeschreibung

Haustelefon Analog für den Austausch und die Erweiterung bestehender Türsprechanlagen in 6+n-Technik oder adersparend.

Mit den Basisfunktionen Rufen, Sprechen, Türöffnen und Etagenruf. Elektronischer Rufgenerator mit Dreiklang-Gong und Alpha-Ton für Türruf sowie Dauerton für Etagenruf.

Leistungsmerkmale

- Potentialfreie Türöffner- und Lichttaste
- Integrierte Mithörsperre für alle Anwendungen (Belegung bei Bedarf)
- Elektronisches Rufsignal mit Tür-/Etagenrufunterscheidung, Alpha- und Dauerton
- Ruflautstärkeregelung stufenlos max. 83 dB(A)
- Steckbarer Handapparat zur einfachen Montage
- Umrüstung zur Tischmontage mit entsprechendem Zubehör

Technische Daten

Kontaktart: 2 Schließer 24 V, 1 A
Abmessungen (mm) B x H x T: 91 x 201 x 46

Artikelinformationen

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe/Material	KG	Artikel-Nr.
HTA 811-0 A/W	Haustelefon Analog	Aluminium/Weiß	C	200044627-00

Zubehör

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe/Material	KG	Artikel-Nr.
ZT 811-01 W	Tischzubehör	Weiß	C	210006820-00

Ersatzteile

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe/Material	KG	Artikel-Nr.
HT 811/840/850/870-... W	Hörer mit Federzugschnur	Weiß	E	200029573-00
HTA 811-...	Anschlussklemmen	Gelb	E	200029884-00

Haustelefon Analog
HTA 811-0 A/W

200044627

Seite 2



Zeichnungen / Montage





Haustelefon Analog
HTA 811-0 A/W

200044627

Seite 3

Weitere Dokumente

HTA 811-... Haustelefon-Analog

Konformitätserklärung

417 kB

[herunterladen](#)