

**SV USB 2xUp rw****22710408**

USB Ladegerät, 2-fach, mit Zentralstück und Abdeckplatte, reinweiß (ähnlich RAL 9010), 80 x 80 x 50 mm, 140 g

EAN: 4043921663080

reinweiß (ähnlich RAL 9010)

**Produktbeschreibung****Leistungsmerkmale**

USB-Ladeports	2 x USB (Typ A)
Ladespannung	5V DC
Ladestrom	max. 2,5A
Lademanagement zum gleichzeitigen Laden an 2 Buchsen	•
Dauerkurzschlussfest	•
230V - Steckklemmen	•
designfähig (TAE-Abdeckung)	•

**Mechanische Eigenschaften**

Gewicht	140 g
---------	-------

**Abmessungen**

Breite	80 mm
Höhe	80 mm
Tiefe	50 mm

**Elektrische Eigenschaften**

Nennbetriebsspannung	100-240 V~/50-60 Hz
Leistungsaufnahme	typ. 0,2 VA (ohne USB-Geräte)

