



Haustelefon Analog
HTA 811-0 S
200044449-00

Produktbeschreibung

Haustelefon Analog für den Austausch und die Erweiterung bestehender Türsprechanlagen in 6+n-Technik oder adersparend.

Mit den Basisfunktionen Rufen, Sprechen, Türöffnen und Etagenruf. Elektronischer Rufgenerator mit Dreiklang-Gong und Alpha-Ton für Türruf sowie Dauerton für Etagenruf.

Leistungsmerkmale

- Potentialfreie Türöffner- und Lichttaste
- Integrierte Mithörsperre für alle Anwendungen (Belegung bei Bedarf)
- Elektronisches Rufsignal mit Tür-/Etagenrufunterscheidung, Alpha- und Dauerton
- Ruflautstärkeregelung stufenlos max. 83 dB(A)
- Steckbarer Handapparat zur einfachen Montage
- Umrüstung zur Tischmontage mit entsprechendem Zubehör

Technische Daten

Kontaktart: 2 Schließer 24 V, 1 A
Abmessungen (mm) B x H x T: 91 x 201 x 46

Artikelinformationen

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe/Material	KG	Artikel-Nr.
HTA 811-0 S	Haustelefon Analog	Schwarz	C	200044449-00

Zubehör

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe/Material	KG	Artikel-Nr.
ZT 811-0 S	Tischzubehör	Schwarz	C	200041577-00
ZT 811-01 S	Tischzubehör	Schwarz	C	210006821-00

Ersatzteile

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe/Material	KG	Artikel-Nr.
HT 811/840/850/870-... S	Hörer mit Federzugschnur	Schwarz	E	200029894-00
HTA 811-...	Anschlussklemmen	Gelb	E	200029884-00

Haustelefon Analog
HTA 811-0 S

200044449

Seite 2



Zeichnungen / Montage





Haustelefon Analog
HTA 811-0 S
200044449
Seite 3

Weitere Dokumente

HTA 811-0 Haus-Telefon Analog	Produktinformation	2,7 MB	herunterladen
HTA 811-0 Haus-Telefon Analog	Bedienungsanleitung	476 kB	herunterladen
HTA 811-... Haustelefon-Analog	Konformitätserklärung	417 kB	herunterladen