

Haustelefon Standard
HTS 811-01 E/W

200044641-00



Produktbeschreibung

Haustelefon Standard für die 1+n-Technik aus Kunststoff.

Mit den Funktionen Rufen, Sprechen, Türöffnen, Licht und Etagenruf.

Leistungsmerkmale:

- Türöffner- und Lichttaste integriert
- Gehörschutz, Mithörsperre integriert
- Parallelschaltung von max. 2 Telefonen ohne internen Sprechbetrieb
- Elektronischer Rufgenerator mit 3-Ton-Ruf für Türruf, 2-Ton-Ruf für Etagenruf
- Rufabschaltung über Lautstärkereglern (Linksanschlag, rastend)
- Ruflautstärke von außen zugänglich
- Türöffner-/Lichtfunktion jederzeit
- Steckbare Federzugschnur zur einfachen Montage
- Ruftöne bei Anschluss: an Stamminstallation
- Türruf: 3-Ton-Ruf, Etagenruf: 2-Ton-Ruf
- An ETC 602-... Haupt-/Etagentürlautsprecher: 3-Ton-Ruf, Etagenruf: 2-Ton-Ruf
- Ruflautstärke bis max. 83 dB(A)
- Mit dem Tischzubehör ZTS 800-... als Tischgerät einsetzbar

Technische Daten

Abmessungen (mm) B x H x T: 91 x 201 x 46

Artikelinformationen

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe/Material	KG Artikel-Nr.
HTS 811-01 E/W	Haustelefon Standard	Edelstahl/Weiß	C 200044641-00

Zubehör

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe/Material	KG	Artikel-Nr.
HH 800-0	Hörgerätekompatibler Hörer	Weiß	E	200087165-00

Ersatzteile

Haustelefon Standard
HTS 811-01 E/W

200044641

Seite 2



Artikel-Bezeichnung

HT 811/840/850/870-... W

HTS 811-...

HTS 811-0

Artikelbeschreibung

Hörer mit Federzugschnur

Anschlussklemme

Leiterplatte

Farbe/Material

Weiß

Grau

Sonstiges

KG

E

E

E

Artikel-Nr.

200029573-00

200029589-00

200029579-00

Haustelefon Standard
HTS 811-01 E/W

200044641

Seite 3



Zeichnungen / Montage





Haustelefon Standard
HTS 811-01 E/W

200044641

Seite 4

Weitere Dokumente

HTS 811-... Haustelefon-Standard

Konformitätserklärung

416 kB

[herunterladen](#)