



Lieferumfang

- Frequenzbereich: VHF 87.5 - 230 MHz / UHF 470 - 862 MHz
- Empfangsbereich: DVB-T/T2 / FM / VHF / UHF / DAB / DAB+
- Videokodierung: H.264 und H.265 / HEVC
- Verstärkung: 28 dB
- Ausgangsleistung: max. 100 dB μ V
- LTE Filter für störungsfreien Empfang
- Stromversorgung über separates AC/DC Netzteil (DV 6V / 100 mA) oder über DVB-T Receiver (DV 5V / 40 mA)
- Widerstand: 75 Ohm
- Rauschmaß: < 3 dB
- Anschluss: F-Stecker

Logistische Daten

- Abmessungen: 120 x 190 x 25 mm (B/H/T)
- Gewicht: 155 g

Lieferumfang

- Megasat DVB-T 10
- Netzteil
- Standfuß

Leistungsmerkmale

- Aktive DVB-T Antenne für den Empfang terrestrischer Fernseh- und Radioprogramme.
- Für die Verwendung im Innenbereich.
- Stromversorgung über den Receiver oder optional über das mitgelieferte Netzteil.