



### Technische Daten

- Frequenzbereich: VHF 87.5 - 230 MHz / UHF 470 - 862 MHz
- Empfangsbereich: DVB-T/T2 / FM / VHF / UHF / DAB / DAB+
- Videokodierung: H.264 und H.265 / HEVC
- Verstärkung: max. 28 dB
- Ausgangsleistung: max. 100 dB $\mu$ V
- LTE Filter für störungsfreien Empfang
- Stromversorgung über separates AC/DC Netzteil (DV 6V / 100mA) oder über DVB-T Receiver (DV 5V / 40mA)
- Widerstand: 75 Ohm
- Rauschmaß: < 3 dB
- Anschluss: F-Stecker

### Logistische Daten

- Abmessungen: 110 x 190 x 22 mm (B/H/T)
- Gewicht: 178 g

### Lieferumfang

- Megasat DVB-T 40
- Netzteil
- Splitter für Stromversorgung
- Standfuß für den Innenbereich
- Wandhalter
- Masthalter
- Saugfuß
- Koaxialkabel
- Wetterschutz
- Bedienungsanleitung

### Leistungsmerkmale

- Aktive DVB-T Antenne für den Empfang terrestrischer Fernseh- und Radioprogramme.
- Für die Verwendung im Außenbereich.
- Stromversorgung über den Receiver oder über mitgelieferte Netzteil.