



**76271100 LED classic 60W E14 CW B35 FR ND 1PF/12**

Sofort neutralweisses Licht (4000 K), wie bei herkömmlichen Glühlampen / Halogenlampen, Geringer Energieverbrauch - bis zu 90% Energieeinsparung im Vergleich zu herkömmlichen Leuchtmitteln, Ideale Kombination aus vertrauter Glühlampenoptik, hochwertigem Glasdesign und neutralweissen Licht

**Technische Daten**

Technologie	LED
Eingangswattage	6.5
Ersatzwattage	60
Socket	E14
Lichtfarbe	N/A
Lebensdauer	15000
Volt	220-240
Startzeit	
Lumen	806
Kelvin	4000
Schalthäufigkeit	20000
RA-Wert	80

**Dimmbarkeit**

Dimmbar	Nein
Dimmeffekt	Non-Dim

**Service**

Garantie	2 Jahre gesetzl. Gewährleistung
----------	---------------------------------

**Design/Materialausführ.**

Material	Glas
Grundfarbe	weiss

**Energieeffizienz**

Kategorie	A
-----------	---

**Codes**

EAN Artikel	8718699762711
Bestellnummer (EOC)	871869976271100

**Gewichte**

Artikelgewicht / g netto	14
Artikel mit Verpackung / g	41

**Mengen**

Kleinste Bestellmenge	1
Anzahl Packs pro VPE	

**Verpackungsmaße**

Artikel unverpackt in cm (H/B/T)	9,7	3,5	3,5
Verpackung in cm (H/B/T)	14,6	6,3	4,6

**Verschiedenes**

Typ	B35
-----	-----



Ausstellungsdatum: 08.06.2020  
 Signify GmbH  
 Technische Anforderungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.  
 Die Marken sind Eigentum der Signify GmbH oder der jeweiligen Firmen.