



76271100 LED classic 60W E14 CW B35 FR ND 1PF/12

Sofort neutralweisses Licht (4000 K), wie bei herkömmlichen Glühlampen / Halogenlampen, Geringer Energieverbrauch - bis zu 90% Energieeinsparung im Vergleich zu herkömmlichen Leuchtmitteln, Ideale Kombination aus vertrauter Glühlampenoptik, hochwertigem Glasdesign und neutralweissen Licht

Technische Daten

Technologie	LED
Eingangswattage	6.5
Ersatzwattage	60
Socket	E14
Lichtfarbe	N/A
Lebensdauer	15000
Volt	220-240
Startzeit	
Lumen	806
Kelvin	4000
Schalzhäufigkeit	20000
RA-Wert	80

Dimmbarkeit

Dimmbar	Nein
Dimmeffekt	Non-Dim

Service

Design/Materialausführ.

Material	Glas
Grundfarbe	weiss

Energieeffizienz

Kategorie	A++
-----------	-----

Codes

EAN Artikel	8718699762711
Bestellnummer (EOC)	871869976271100

Gewichte

Artikelgewicht / g netto	14
Artikel mit Verpackung / g	41

Mengen

Kleinste Bestellmenge	12
Anzahl Packs pro VPE	12

Verpackungsmaße

Artikel unverpackt in cm (H/B/T)	9,7	3,5	3,5
Verpackung in cm (H/B/T)	14,6	6,3	4,6

Verschiedenes

Typ	B35
-----	-----



Ausstellungsdatum: 20.05.2021
 Signify GmbH
 Technische Anforderungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
 Die Marken sind Eigentum der Signify GmbH oder der jeweiligen Firmen.