



77777700 LED classic 60W A60 E27 WW CL ND3PFDisc

Sofort Warmweisses Licht (2700 K), wie bei herkömmlichen Glühlampen / Halogenlampen, Silber verspiegelte Kolbenkuppe fuer ein angenehmes, blendfreies Licht, Ideal fuer den Einsatz in offenen Leuchten, Hohe Farbwiedergabe und sofortiges Licht beim Einschalten, Elegantes Design und hochwertige Materialien

Technische Daten

Technologie	LED
Eingangswattage	7
Ersatzwattage	60
Socket	E27
Lichtfarbe	N/A
Lebensdauer	15000
Volt	220-240
Startzeit	
Lumen	806
Kelvin	2700
Schalhäufigkeit	20000
RA-Wert	80

Codes

EAN Artikel	8718699777777
Bestellnummer (EOC)	871869977777700

Gewichte

Artikelgewicht / g netto	84
Artikel mit Verpackung / g	227

Dimmbarkeit

Dimmbar	Nein
Dimmeffekt	Non-Dim

Mengen

Kleinste Bestellmenge	6
Anzahl Packs pro VPE	6

Service

Design/Materialausführ.

Material	Glas
Grundfarbe	klar

Verpackungsmaße

Artikel unverpackt in cm (H/B/T)	10,4	6	6
Verpackung in cm (H/B/T)	14,9	21,6	7,6

Energieeffizienz

Kategorie	A++
-----------	-----

Verschiedenes

Typ	A60
-----	-----



Ausstellungsdatum: 20.05.2021
 Signify GmbH
 Technische Anforderungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
 Die Marken sind Eigentum der Signify GmbH oder der jeweiligen Firmen.