



27217000 LED classic 40W B35 E14 WW FR ND 3SRT6

Sofort Warmweisses Licht (2700 K), wie bei herkömmlichen Glühlampen / Halogenlampen, Schoenes Design und hochwertige Qualitaet, Ueberragende Lebensdauer von bis zu 15000 Stunden, sofort warmweisses Licht, Ideale Kombination aus vertrauten Formen und gemuetlichem Licht mit modernster Technologie

Technische Daten

Technologie	LED
Eingangswattage	4,3
Ersatzwattage	40
Socket	E14
Lichtfarbe	N/A
Lebensdauer	15000
Volt	220-240
Startzeit	
Lumen	470
Kelvin	2700
Schalthäufigkeit	20000
RA-Wert	80

Dimmbarkeit

Dimmbar	Nein
Dimmeffekt	Non-Dim

Service

Garantie	2 Jahre gesetzl. Gewährleistung
----------	---------------------------------

Design/Materialausführ.

Material	Glas
Grundfarbe	weiss

Energieeffizienz

Kategorie	A++
-----------	-----

Codes

EAN Artikel	8719514272170
Bestellnummer (EOC)	871951427217000

Gewichte

Artikelgewicht / g netto	30
Artikel mit Verpackung / g	104

Mengen

Kleinste Bestellmenge	3
Anzahl Packs pro VPE	

Verpackungsmaße

Artikel unverpackt in cm (H/B/T)	9,7	3,5	3,5
Verpackung in cm (H/B/T)	14,6	13	4,6

Verschiedenes

Typ	B35
-----	-----



Ausstellungsdatum: 08.06.2020
 Signify GmbH
 Technische Anforderungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
 Die Marken sind Eigentum der Signify GmbH oder der jeweiligen Firmen.