



Designed for  
the comfort  
of your eyes.

**78249800 LED classic 50W G120 E27 WW CM D RFSRT4 - 12,99 EUR**

Sofort Warmweisses Licht (2700 K), wie bei herkömmlichen Glühlampen / Halogenlampen, Modernste LED Technologie - Extrem lange Lebensdauer von bis zu 15 Jahren, Geringer Energieverbrauch - bis zu 90% Energieeinsparung im Vergleich zu herkömmlichen Leuchtmitteln

**Technische Daten**

Technologie	LED
Eingangswattage	7.2
Ersatzwattage	50
Socket	E27
Lichtfarbe	N/A
Lebensdauer	15000
Volt	220-240
Startzeit	< 0,5
Lumen	650
Kelvin	2700
Schalzhäufigkeit	20000
RA-Wert	80

**Dimmbarkeit**

Dimmbar	ja
Dimmeffekt	StandardDim

**Service**

Garantie	2 Jahre gesetzl. Gewährleistung
----------	---------------------------------

**Design/Materialausführ.**

Material	Glas
Grundfarbe	klar

**Energieeffizienz**

Kategorie	A
-----------	---

**Entsorgungsgebühr**

Deutschland:	0,08 EUR
Österreich:	0,14 EUR
Schweiz:	0,16 CHF

**Codes**

EAN Artikel	8718699782498
EAN Verpackungseinheit	8718699782504
Bestellnummer (EOC)	871869978249800
Interne Nr. Signify (GPC)	929002412901

**Gewichte**

Artikelgewicht / g netto	100
Artikel mit Verpackung / g	283
Verpackungseinheit / g (netto/brutto)	Keine Angabe Keine Angabe
Palette (brutto)/kg	71,5

**Mengen**

Kleinste Bestellmenge	
Anzahl Packs pro VPE	1
Anzahl VPE pro Palettenlage	5
Anzahl Lagen pro Palette	40
Anzahl Verkaufseinheiten / Palette	200

**Verpackungsmaße**

Artikel unverpackt in cm (H/B/T)	18	12,5	12,5
Verpackung in cm (H/B/T)	19,6	12,8	12,8
Verpackungseinheit in cm (H/B/T)	21,4	14	52,8
Palette in cm (H/B/T)			

**Verschiedenes**

Typ	Keine Angabe
Zolltarifnummer	85395000
Herkunftsland	CN

