

## Produktdatenblatt

# PHILIPS



Designed for  
the comfort  
of your eyes.



### 78249800 LED classic 50W G120 E27 WW CM D RF

Sofort Warmweisses Licht (2700 K), wie bei herkömmlichen Glühlampen / Halogenlampen, Modernste LED Technologie - Extrem lange Lebensdauer von bis zu 15 Jahren, Geringer Energieverbrauch - bis zu 90% Energieeinsparung im Vergleich zu herkömmlichen Leuchtmitteln

#### Technische Daten

Technologie	LED
Eingangswattage	7.2
Ersatzwattage	50
Socket	E27
Lichtfarbe	N/A
Lebensdauer	15000
Volt	220-240
Startzeit	
Lumen	650
Kelvin	2700
Schalzhäufigkeit	20000
RA-Wert	80

#### Dimmbarkeit

Dimmbar	ja
Dimmeffekt	StandardDim

#### Service

#### Design/Materialausführ.

Material	Glas
Grundfarbe	klar

#### Energieeffizienz

Kategorie	A+
-----------	----

#### Codes

EAN Artikel	8718699782498
Bestellnummer (EOC)	871869978249800

#### Gewichte

Artikelgewicht / g netto	100
Artikel mit Verpackung / g	317

#### Mengen

Kleinste Bestellmenge	4
Anzahl Packs pro VPE	4

#### Verpackungsmaße

Artikel unverpackt in cm (H/B/T)	18	12,5	12,5
Verpackung in cm (H/B/T)	22,6	13	13

#### Verschiedenes

Typ	G120
-----	------



Ausstellungsdatum: 20.05.2021

Signify GmbH

Technische Anforderungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Die Marken sind Eigentum der Signify GmbH oder der jeweiligen Firmen.