



78335800 LED classic 40W T25L E14 CL ND RF 1PF/12

Sofort Warmweisses Licht (2700 K), wie bei herkömmlichen Glühlampen/ Halogenlampen, Zur Verwendung in Kuehlschraenken und Dunstabzugshauben geeignet, Modernste LED Technologie - Extrem lange Lebensdauer von bis zu 15 Jahren, Geringer Energieverbrauch - bis zu 90% Energieeinsparung im Vergleich zu herkömmlichen Leuchtmitteln, Hohe Farbwiedergabe fuer lebendige Farben (CRI > 80)

Technische Daten

Technologie	LED
Eingangswattage	4,5
Ersatzwattage	40
Socket	E14
Lichtfarbe	N/A
Lebensdauer	15000
Volt	220-240
Startzeit	
Lumen	470
Kelvin	2700
Schalhäufigkeit	20000
RA-Wert	80

Dimmbarkeit

Dimmbar	Nein
Dimmeffekt	Non-Dim

Service

Design/Materialausführ.

Material	Glas
Grundfarbe	klar

Energieeffizienz

Kategorie	A++
-----------	-----

Codes

EAN Artikel	8718699783358
Bestellnummer (EOC)	871869978335800

Gewichte

Artikelgewicht / g netto	12
Artikel mit Verpackung / g	40

Mengen

Kleinste Bestellmenge	12
Anzahl Packs pro VPE	12

Verpackungsmaße

Artikel unverpackt in cm (H/B/T)	9	2,5	2,5
Verpackung in cm (H/B/T)	12,7	6,3	4,6

Verschiedenes

Typ	T25L
-----	------



Ausstellungsdatum: 20.05.2021
 Signify GmbH
 Technische Anforderungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
 Die Marken sind Eigentum der Signify GmbH oder der jeweiligen Firmen.