



**76207000 LED classic 100W E27 CW A60 CL ND 1PF/10**

Sofort neutralweisses Licht (4000 K), wie bei herkömmlichen Glühlampen / Halogenlampen, Geringer Energieverbrauch - bis zu 90% Energieeinsparung im Vergleich zu herkömmlichen Leuchtmitteln, Ideale Kombination aus vertrauter Glühlampenoptik, hochwertigem Glasdesign und neutralweissen Licht

**Technische Daten**

Technologie	LED
Eingangswattage	10.5
Ersatzwattage	100
Socket	E27
Lichtfarbe	N/A
Lebensdauer	15000
Volt	220-240
Startzeit	
Lumen	1521
Kelvin	4000
Schalthäufigkeit	20000
RA-Wert	80

**Dimmbarkeit**

Dimmbar	Nein
Dimmeffekt	Non-Dim

**Service**

Garantie	2 Jahre gesetzl. Gewährleistung
----------	---------------------------------

**Design/Materialausführ.**

Material	Glas
Grundfarbe	klar

**Energieeffizienz**

Kategorie	A
-----------	---

**Codes**

EAN Artikel	8718699762070
Bestellnummer (EOC)	871869976207000

**Gewichte**

Artikelgewicht / g netto	74
Artikel mit Verpackung / g	111

**Mengen**

Kleinste Bestellmenge	1
Anzahl Packs pro VPE	

**Verpackungsmaße**

Artikel unverpackt in cm (H/B/T)	10,4	6	6
Verpackung in cm (H/B/T)	14,6	6,3	6,5

**Verschiedenes**

Typ	A60
-----	-----



Ausstellungsdatum: 08.06.2020  
 Signify GmbH  
 Technische Anforderungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.  
 Die Marken sind Eigentum der Signify GmbH oder der jeweiligen Firmen.