



76481400 LED cla 120W G120 E27 WW FR ND RFSRT4 - 19,99 EUR

Sofort Warmweisses Licht (2700 K), wie bei herkömmlichen Glühlampen / Halogenlampen, Modernste LED Technologie - Extrem lange Lebensdauer von bis zu 15 Jahren, Geringer Energieverbrauch - bis zu 90% Energieeinsparung im Vergleich zu herkömmlichen Leuchtmitteln

Technische Daten

Technologie	LED
Eingangswattage	13
Ersatzwattage	120
Socket	E27
Lichtfarbe	N/A
Lebensdauer	15000
Volt	220-240
Startzeit	< 0,5
Lumen	2000
Kelvin	2700
Schalzhäufigkeit	20000
RA-Wert	80

Dimmbarkeit

Dimmbar	Nein
Dimmeffekt	Non-Dim

Service

Garantie	2 Jahre gesetzl. Gewährleistung
----------	---------------------------------

Design/Materialausführ.

Material	Glas
Grundfarbe	weiss

Energieeffizienz

Kategorie	A
-----------	---

Entsorgungsgebühr

Deutschland:	0,08 EUR
Österreich:	0,14 EUR
Schweiz:	0,16 CHF

Codes

EAN Artikel	8718699764814
EAN Verpackungseinheit	8718699764821
Bestellnummer (EOC)	871869976481400
Interne Nr. Signify (GPC)	929002372101

Gewichte

Artikelgewicht / g netto	100
Artikel mit Verpackung / g	283
Verpackungseinheit / g (netto/brutto)	Keine Angabe Keine Angabe
Palette (brutto)/kg	71,5

Mengen

Kleinste Bestellmenge	
Anzahl Packs pro VPE	1
Anzahl VPE pro Palettenlage	5
Anzahl Lagen pro Palette	40
Anzahl Verkaufseinheiten / Palette	200

Verpackungsmaße

Artikel unverpackt in cm (H/B/T)	17,7	12,4	12,4
Verpackung in cm (H/B/T)	19,6	12,8	12,8
Verpackungseinheit in cm (H/B/T)	21,4	14	52,8
Palette in cm (H/B/T)			

Verschiedenes

Typ	Keine Angabe
Zolltarifnummer	85395000
Herkunftsland	CN

