

Produktdatenblatt

PHILIPS



Designed for
the comfort
of your eyes.



76481400 LED cla 120W G120 E27 WW FR ND RFSRT4

Sofort Warmweisses Licht (2700 K), wie bei herkömmlichen Glühlampen / Halogenlampen, Modernste LED Technologie - Extrem lange Lebensdauer von bis zu 15 Jahren, Geringer Energieverbrauch - bis zu 90% Energieeinsparung im Vergleich zu herkömmlichen Leuchtmitteln

Technische Daten

| | |
|------------------|---------|
| Technologie | LED |
| Eingangswattage | 13 |
| Ersatzwattage | 120 |
| Socket | E27 |
| Lichtfarbe | N/A |
| Lebensdauer | 15000 |
| Volt | 220-240 |
| Startzeit | |
| Lumen | 2000 |
| Kelvin | 2700 |
| Schalzhäufigkeit | 20000 |
| RA-Wert | 80 |

Dimmbarkeit

| | |
|------------|---------|
| Dimmbar | Nein |
| Dimmeffekt | Non-Dim |

Service

Design/Materialausführ.

| | |
|------------|-------|
| Material | Glas |
| Grundfarbe | weiss |

Energieeffizienz

| | |
|-----------|-----|
| Kategorie | A++ |
|-----------|-----|

Codes

| | |
|---------------------|-----------------|
| EAN Artikel | 8718699764814 |
| Bestellnummer (EOC) | 871869976481400 |

Gewichte

| | |
|----------------------------|-----|
| Artikelgewicht / g netto | 100 |
| Artikel mit Verpackung / g | 283 |

Mengen

| | |
|-----------------------|---|
| Kleinste Bestellmenge | 4 |
| Anzahl Packs pro VPE | 4 |

Verpackungsmaße

| | | | |
|----------------------------------|------|------|------|
| Artikel unverpackt in cm (H/B/T) | 17,7 | 12,4 | 12,4 |
| Verpackung in cm (H/B/T) | 19,6 | 12,8 | 12,8 |

Verschiedenes

| | |
|-----|------|
| Typ | G120 |
|-----|------|



Ausstellungsdatum: 20.05.2021

Signify GmbH

Technische Anforderungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Die Marken sind Eigentum der Signify GmbH oder der jeweiligen Firmen.