



**77137900 LED Stick 68W T38 E27 WH FR ND 1PF/12**

Sofort Warmweisses Licht (2700 K), wie bei herkömmlichen Glühlampen / Halogenlampen, Modernste LED Technologie - Extrem lange Lebensdauer von bis zu 15 Jahren, Geringer Energieverbrauch - bis zu 90% Energieeinsparung im Vergleich zu herkömmlichen Leuchtmitteln

**Technische Daten**

Technologie	LED
Eingangswattage	9,5
Ersatzwattage	68
Socket	E27
Lichtfarbe	N/A
Lebensdauer	15000
Volt	220-240
Startzeit	
Lumen	950
Kelvin	3000
Schalzhäufigkeit	50000
RA-Wert	80

**Dimmbarkeit**

Dimmbar	Nein
Dimmeffekt	Non-Dim

**Service**

**Design/Materialausführ.**

Material	Plastik
Grundfarbe	weiss

**Energieeffizienz**

Kategorie	A+
-----------	----

**Codes**

EAN Artikel	8718699771379
Bestellnummer (EOC)	871869977137900

**Gewichte**

Artikelgewicht / g netto	28
Artikel mit Verpackung / g	55

**Mengen**

Kleinste Bestellmenge	12
Anzahl Packs pro VPE	12

**Verpackungsmaße**

Artikel unverpackt in cm (H/B/T)	11,43	3,72	3,72
Verpackung in cm (H/B/T)	14,6	6,3	4,6

**Verschiedenes**

Typ	Stick
-----	-------



Ausstellungsdatum: 20.05.2021  
 Signify GmbH  
 Technische Anforderungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.  
 Die Marken sind Eigentum der Signify GmbH oder der jeweiligen Firmen.