



76281000 LED classic 40W E27 CW P45 FR ND 1PF/10

Sofort neutralweisses Licht (4000 K), wie bei herkömmlichen Glühlampen / Halogenlampen, Geringer Energieverbrauch - bis zu 90% Energieeinsparung im Vergleich zu herkömmlichen Leuchtmitteln, Ideale Kombination aus vertrauter Glühlampenoptik, hochwertigem Glasdesign und neutralweissen Licht

Technische Daten

| | |
|------------------|---------|
| Technologie | LED |
| Eingangswattage | 4.3 |
| Ersatzwattage | 40 |
| Socket | E27 |
| Lichtfarbe | N/A |
| Lebensdauer | 15000 |
| Volt | 220-240 |
| Startzeit | |
| Lumen | 470 |
| Kelvin | 4000 |
| Schalthäufigkeit | 20000 |
| RA-Wert | 80 |

Dimmbarkeit

| | |
|------------|---------|
| Dimmbar | Nein |
| Dimmeffekt | Non-Dim |

Service

| | |
|----------|---------------------------------|
| Garantie | 2 Jahre gesetzl. Gewährleistung |
|----------|---------------------------------|

Design/Materialausführ.

| | |
|------------|-------|
| Material | Glas |
| Grundfarbe | weiss |

Energieeffizienz

| | |
|-----------|---|
| Kategorie | A |
|-----------|---|

Codes

| | |
|---------------------|-----------------|
| EAN Artikel | 8718699762810 |
| Bestellnummer (EOC) | 871869976281000 |

Gewichte

| | |
|----------------------------|----|
| Artikelgewicht / g netto | 18 |
| Artikel mit Verpackung / g | 47 |

Mengen

| | |
|-----------------------|---|
| Kleinste Bestellmenge | 1 |
| Anzahl Packs pro VPE | |

Verpackungsmaße

| | | | |
|----------------------------------|------|-----|-----|
| Artikel unverpackt in cm (H/B/T) | 7,8 | 4,5 | 4,5 |
| Verpackung in cm (H/B/T) | 12,7 | 6,3 | 5,3 |

Verschiedenes

| | |
|-----|-----|
| Typ | P45 |
|-----|-----|



Ausstellungsdatum: 08.06.2020
 Signify GmbH
 Technische Anforderungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
 Die Marken sind Eigentum der Signify GmbH oder der jeweiligen Firmen.