



77463900 LED 60W A60 E27 WW FR ND 4PF/6 DISC - 9,99 EUR

Sofort Warmweisses Licht (2700 K), wie bei herkömmlichen Glühlampen / Halogenlampen, Modernste LED Technologie - Extrem lange Lebensdauer von bis zu 15 Jahren, Geringer Energieverbrauch - bis zu 90% Energieeinsparung im Vergleich zu herkömmlichen Leuchtmitteln

Technische Daten

Technologie	LED
Eingangswattage	8
Ersatzwattage	60
Socket	E27
Lichtfarbe	N/A
Lebensdauer	15000
Volt	220-240
Startzeit	< 0,5
Lumen	806
Kelvin	2700
Schalzhäufigkeit	50000
RA-Wert	80

Dimmbarkeit

Dimmbar	Nein
Dimmeffekt	Non-Dim

Service

Garantie	2 Jahre gesetzl. Gewährleistung
----------	---------------------------------

Design/Materialausführ.

Material	Plastik
Grundfarbe	weiss

Energieeffizienz

Kategorie	A
-----------	---

Entsorgungsgebühr

Deutschland:	0,32 EUR
Österreich:	0,24 EUR
Schweiz:	0,64 CHF

Codes

EAN Artikel	8718699774639
EAN Verpackungseinheit	8718699774646
Bestellnummer (EOC)	871869977463900
Interne Nr. Signify (GPC)	929002306204

Gewichte

Artikelgewicht / g netto	136
Artikel mit Verpackung / g	211
Verpackungseinheit / g (netto/brutto)	Keine Angabe Keine Angabe
Palette (brutto)/kg	136,728

Mengen

Kleinste Bestellmenge	
Anzahl Packs pro VPE	4
Anzahl VPE pro Palettenlage	6
Anzahl Lagen pro Palette	96
Anzahl Verkaufseinheiten / Palette	576

Verpackungsmaße

Artikel unverpackt in cm (H/B/T)	10,8	6	6
Verpackung in cm (H/B/T)	17,6	12,2	6,2
Verpackungseinheit in cm (H/B/T)	19,2	13,1	38,2
Palette in cm (H/B/T)			

Verschiedenes

Typ	Keine Angabe
Zolltarifnummer	85395000
Herkunftsland	CN

