



**77779100 LED classic 40W B35 E14 WW CL ND3PFDisc**

Sofort Warmweisses Licht (2700 K), wie bei herkoemmlichen Gluehlampen / Halogenlampen, Silber verspiegelte Kolbenkuppe fuer ein angenehmes, blendfreies Licht, Ideal fuer den Einsatz in offenen Leuchten, Hohe Farbwiedergabe und sofortiges Licht beim Einschalten, Elegantes Design und hochwertige Materialien

**Technische Daten**

Technologie	LED
Eingangswattage	4.3
Ersatzwattage	40
Socket	E14
Lichtfarbe	N/A
Lebensdauer	15000
Volt	220-240
Startzeit	
Lumen	470
Kelvin	2700
Schalthauefigkeit	20000
RA-Wert	80

**Dimmbarkeit**

Dimmbar	Nein
Dimmeffekt	Non-Dim

**Service**

**Design/Materialausfuhr.**

Material	Glas
Grundfarbe	klar

**Energieeffizienz**

Kategorie	A++
-----------	-----

**Codes**

EAN Artikel	8718699777791
Bestellnummer (EOC)	871869977779100

**Gewichte**

Artikelgewicht / g netto	42
Artikel mit Verpackung / g	93

**Mengen**

Kleinste Bestellmenge	6
Anzahl Packs pro VPE	6

**Verpackungsmaeue**

Artikel unverpackt in cm (H/B/T)	9,7	3,5	3,5
Verpackung in cm (H/B/T)	11	13	4,5

**Verschiedenes**

Typ	B35
-----	-----



Ausstellungsdatum: 20.05.2021  
 Signify GmbH  
 Technische Anforderungen koennen ohne vorherige Ankueundigung geaendert werden.  
 Die Marken sind Eigentum der Signify GmbH oder der jeweiligen Firmen.