



26358100 LED 3.5W 500mm S14S WW ND 1CT/4

Warmweisses Licht wie bei einer Gluehlampe (2.700 K), hohe Farbwiedergabe (CRI > 80) fuer lebendige Farben, beim Einschalten sofort hell, Lebensdauer bis zu 15 Jahren

Technische Daten

Technologie	LED
Eingangswattage	3,5
Ersatzwattage	60
Socket	S14S
Lichtfarbe	N/A
Lebensdauer	15000
Volt	220-240
Startzeit	
Lumen	375
Kelvin	2700
Schalthäufigkeit	50000
RA-Wert	80

Dimmbarkeit

Dimmbar	Nein
Dimmeffekt	Non-Dim

Service

Garantie	2 Jahre gesetzl. Gewährleistung
----------	---------------------------------

Design/Materialausführ.

Material	Plastik
Grundfarbe	weiss

Energieeffizienz

Kategorie	
-----------	--

Codes

EAN Artikel	8719514263581
Bestellnummer (EOC)	871951426358100

Gewichte

Artikelgewicht / g netto	140
Artikel mit Verpackung / g	230

Mengen

Kleinste Bestellmenge	1
Anzahl Packs pro VPE	

Verpackungsmaße

Artikel unverpackt in cm (H/B/T)	50	3	3
Verpackung in cm (H/B/T)	53,5	5,1	3,3

Verschiedenes

Typ	LEDtube
-----	---------



Ausstellungsdatum: 28.07.2020
 Signify GmbH
 Technische Anforderungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
 Die Marken sind Eigentum der Signify GmbH oder der jeweiligen Firmen.