



**26358100 LED 3.5W 500mm S14S WW ND 1CT/4**

Warmweisses Licht wie bei einer Gluehlampe (2.700 K), hohe Farbwiedergabe (CRI > 80) fuer lebendige Farben, beim Einschalten sofort hell, Lebensdauer bis zu 15 Jahren

**Technische Daten**

Technologie	LED
Eingangswattage	3,5
Ersatzwattage	60
Socket	S14S
Lichtfarbe	N/A
Lebensdauer	30000
Volt	220-240
Startzeit	
Lumen	375
Kelvin	2700
Schalthäufigkeit	50000
RA-Wert	80

**Codes**

EAN Artikel	8719514263581
Bestellnummer (EOC)	871951426358100

**Gewichte**

Artikelgewicht / g netto	140
Artikel mit Verpackung / g	230

**Dimmbarkeit**

Dimmbar	Nein
Dimmeffekt	Non-Dim

**Mengen**

Kleinste Bestellmenge	4
Anzahl Packs pro VPE	4

**Service**

**Design/Materialausführ.**

Material	Plastik
Grundfarbe	weiss

**Verpackungsmaße**

Artikel unverpackt in cm (H/B/T)	50	3	3
Verpackung in cm (H/B/T)	53,5	5,1	3,3

**Energieeffizienz**

Kategorie	A++
-----------	-----

**Verschiedenes**

Typ	A60
-----	-----



Ausstellungsdatum: 20.05.2021

Signify GmbH

Technische Anforderungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum der Signify GmbH oder der jeweiligen Firmen.