



**26675900 LED classic 60W A60 E27 WW FR ND 3SRT6**

Sofort Warmweisses Licht (2700 K), wie bei herkömmlichen Glühlampen / Halogenlampen, Modernste LED Technologie - Extrem lange Lebensdauer von bis zu 15 Jahren, Geringer Energieverbrauch - bis zu 90% Energieeinsparung im Vergleich zu herkömmlichen Leuchtmitteln, Vereint die vertrauten Formen einer herkömmlichen Glühlampe mit gemütlichem, warmweissem LED Licht

**Technische Daten**

Technologie	LED
Eingangswattage	7
Ersatzwattage	60
Socket	E27
Lichtfarbe	N/A
Lebensdauer	15000
Volt	220-240
Startzeit	
Lumen	806
Kelvin	2700
Schalzhäufigkeit	30000
RA-Wert	80

**Dimmbarkeit**

Dimmbar	Nein
Dimmeffekt	Non-Dim

**Service**

**Design/Materialausführ.**

Material	Glas
Grundfarbe	weiss

**Energieeffizienz**

Kategorie	A++
-----------	-----

**Codes**

EAN Artikel	8719514266759
Bestellnummer (EOC)	871951426675900

**Gewichte**

Artikelgewicht / g netto	90
Artikel mit Verpackung / g	167

**Mengen**

Kleinste Bestellmenge	6
Anzahl Packs pro VPE	6

**Verpackungsmaße**

Artikel unverpackt in cm (H/B/T)	11	6	6
Verpackung in cm (H/B/T)	14,6	21,1	6,6

**Verschiedenes**

Typ	A60
-----	-----



Ausstellungsdatum: 20.05.2021  
 Signify GmbH  
 Technische Anforderungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.  
 Die Marken sind Eigentum der Signify GmbH oder der jeweiligen Firmen.