



77791300 LEDClassic 50W GU10 WW 36D ND 3PF/8-DISC

Sofort Warmweisses Licht (2700 K), wie bei herkömmlichen Glühlampen / Halogenlampen, Geringer Energieverbrauch - bis zu 90% Energieeinsparung im Vergleich zu herkömmlichen Leuchtmitteln, Durch den Abstrahlwinkel koennen Sie ganze Raeume und Akzente beleuchten

Technische Daten

Technologie	LED
Eingangswattage	4,6
Ersatzwattage	50
Socket	GU10
Lichtfarbe	N/A
Lebensdauer	15000
Volt	220-240
Startzeit	
Lumen	355
Kelvin	2700
Schalthäufigkeit	50000
RA-Wert	80

Dimmbarkeit

Dimmbar	Nein
Dimmeffekt	Non-Dim

Service

Design/Materialausführ.

Material	Glas
Grundfarbe	silber

Energieeffizienz

Kategorie	A+
-----------	----

Codes

EAN Artikel	8718699777913
Bestellnummer (EOC)	871869977791300

Gewichte

Artikelgewicht / g netto	90
Artikel mit Verpackung / g	155

Mengen

Kleinste Bestellmenge	8
Anzahl Packs pro VPE	8

Verpackungsmaße

Artikel unverpackt in cm (H/B/T)	5,4	5	5
Verpackung in cm (H/B/T)	11,4	10,5	5,1

Verschiedenes

Typ	MR16
-----	------



Ausstellungsdatum: 20.05.2021
 Signify GmbH
 Technische Anforderungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
 Die Marken sind Eigentum der Signify GmbH oder der jeweiligen Firmen.