



78269600 LED D2D 60W A60 E27 WW FR ND SRT4

Eingebauter automatischer Ein-/Aus-Lichtsensor - Dank des integrierten automatischen Lichtsensors schaltet sich die LED Lampe am Abend automatisch ein und am Morgen wieder aus, Vereint die vertrauten Formen einer herrkoemmlichen Gluehlampe mit gemuetlichem, warmweissem LED Licht, Geringer Energieverbrauch - bis zu 90% Energieeinsparung im Vergleich zu herkoemmlichen Leuchtmitteln

Technische Daten

| | |
|-------------------|---------|
| Technologie | LED |
| Eingangswattage | 7,5 |
| Ersatzwattage | 60 |
| Socket | E27 |
| Lichtfarbe | N/A |
| Lebensdauer | 15000 |
| Volt | 220-240 |
| Startzeit | |
| Lumen | 806 |
| Kelvin | 2700 |
| Schalthauefigkeit | 50000 |
| RA-Wert | 80 |

Dimmbarkeit

| | |
|------------|---------|
| Dimmbar | Nein |
| Dimmeffekt | Non-Dim |

Service

| | |
|----------|----------------------------------|
| Garantie | 2 Jahre gesetzl. Gewaehrleistung |
|----------|----------------------------------|

Design/Materialausfuhr.

| | |
|------------|---------|
| Material | Plastik |
| Grundfarbe | weiss |

Energieeffizienz

| | |
|-----------|-----|
| Kategorie | A++ |
|-----------|-----|

Codes

| | |
|---------------------|-----------------|
| EAN Artikel | 8718699782696 |
| Bestellnummer (EOC) | 871869978269600 |

Gewichte

| | |
|----------------------------|-----|
| Artikelgewicht / g netto | 60 |
| Artikel mit Verpackung / g | 138 |

Mengen

| | |
|-----------------------|---|
| Kleinste Bestellmenge | 1 |
| Anzahl Packs pro VPE | |

Verpackungsmaeue

| | | | |
|----------------------------------|------|-----|-----|
| Artikel unverpackt in cm (H/B/T) | 11,4 | 6,2 | 6,2 |
| Verpackung in cm (H/B/T) | 14,6 | 6,3 | 6,5 |

Verschiedenes

| | |
|-----|-----|
| Typ | A60 |
|-----|-----|



Ausstellungsdatum: 08.06.2020
 Signify GmbH
 Technische Anforderungen koennen ohne vorherige Ankueundigung geaendert werden.
 Die Marken sind Eigentum der Signify GmbH oder der jeweiligen Firmen.